

## CLESTI METALICI pt. SERTIZARE



### **Prezentare:**

Se utilizeaza pentru sertizarea conductoarelor in mufe.

Prezentare produse:

MF0030-01920	CLESTE SERTIZARE METAL	4P
MF0030-01930	CLESTE SERTIZARE METAL	6P
MF0030-01932	CLESTE SERTIZARE METAL	8P
MF0030-01935	CLESTE SERTIZARE METAL	4P/6P
MF0030-01938	CLESTE SERTIZARE METAL	6P/8P

### **Caracteristici tehnice:**

Standard	EN 60792-1
Modele	4P pt. mufe 4P4C 6P pt. mufe 6P4C, 6P6C 8P pt. mufe 8P8C 4P/6P pt. mufe 4P4C, 6P4C, 6P6C 6P/8P pt. mufe 6P4C, 6P6C, 8P8C

### **Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Sertizarea va fi realizata de o persoana calificata.

### **Instructiuni de ambalare:**

- Produsele se ambaleaza individual in blistere, pe care sunt aplicate etichete de identificare.

### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.