

## DECLANSATOR DE DESCHIDERE LA INTRERUPATOARELE INDUSTRIALE (MCCB)

### Prezentare generala

Se utilizeaza pentru deschiderea contactelor intrerupatoarelor industriale, la o comanda de la distanta (ex. in scopul inlaturarii unui defect).

### Caracteristici Tehnice:

Standard	EN 60947-5
Model	125-160, 250-400-630, 800-1600
Tensiune nominala	220 si 380 V; 50 Hz
Temperatura mediului	-5°C - +40°C
Montaj	In interiorul carcasei in partea stanga

### Instructiuni de montaj:

- Nu se monteaza impreuna cu declansatorul de tensiune minima.
- Pentru a deschide suruburile de prindere a capacului, trebuie desprinsa eticheta prin introducerea si impingerea cu o surubelnita in partea de sus.
- Dupa ce s-a fixat declansatorul, conductoarele vor fi scoase in exterior prin canalul din partea laterala stanga, care se va acoperi cu un capac glisabil.
- Declansatorul de deschidere functioneaza la o comanda tip impuls.
- De aceea faza declansatorului trebuie conectata in aval de intrerupator, in momentul in care a deschis laterala contactele intrerupatorului, sa numai fie alimentat declansatorul.
- Circuitele de declansatoare se vor proteja cu intrerupatoare automate sau sigurante fuzibile.
- Conexiunile conductoarelor declansatorului se recomanda sa se faca intr-un conector.

### Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul declansatorului in intrerupator va fi realizat de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

### Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

### Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

### Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.