

PRIZE UTP / FTP MINI SIMPLA / DUBLA CU ADEZIV

Produse comercializate:

| | |
|--------------|--|
| MF0031-01124 | PRIZA SIMPLA UTP CAT6 APAR./INGR. ITNT |
| MF0031-01126 | PRIZA DUBLA UTP CAT6 APAR./INGR. ITNT |
| MF0031-01136 | PRIZA SIMPLA FTP CAT6 APAR./INGR. ITNT |
| MF0031-01138 | PRIZA DUBLA FTP CAT6 APAR./INGR. ITNT |
| MF0031-01148 | PRIZA SIMPLA UTP,CAT5E,APAR./INGR. ITNT |
| MF0031-01150 | PRIZA DUBLA UTP CAT5E APAR./INGR. ITNT |
| MF0031-01156 | PRIZA SIMPLA FTP CAT5E APAR./INGR. ITNT |
| MF0031-01158 | PRIZA DUBLA FTP CAT5E APAR./INGR. ITNT |
| MF0031-01274 | CARCASA p.MONTAJ APAR.PRIZE UTP/FTP ATNT |

Caracteristici tehnice:

| | |
|---|---|
| Standard | ANSI TIA/EIA568 C,2 ISO/IEC 11801 EN 50173 |
| Varinte constructive | UTP sau FTP simple sau duble categoria 5E sau 6 |
| Tip conector | 8P8C |
| Nr. contacte | 8 |
| Tensiunea de contact / izolatie | 30 V ca / 42 V cc la 1.5 A |
| Anduranta mecanica | min. 5000 conectari |
| Culoare | alb |
| Material carcasa | plastic |
| Tip constructiv | aparent – se utilizeaza doza MF0031-01274 ingropat |
| Dimensiuni prize latime x inaltime | 86 x 86 mm |
| Dimensiune doza montaj aparent latime x inaltime x adancime | 86 x 86 x 36 mm |
| Cu opritor de praf | da |
| Temperatura ambianta | - 30 °C ... + 50 °C |
| Umiditatea relativa maxima la | +20 °C : 95 |

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.